


*air***MAN**[®]

EasySpair

Vzduchový kompresor

500 ml těsnící hmoty „ventil pryč“

MANUÁL



DŘÍVE NEŽ ZAČNETE AIRMANA POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ NÁVOD K POUŽITÍ A NÁVODY NA ETIKETÁCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ. PRO EVENTUÁLNÍ BUDOUCÍ POTŘEBU, USCHOVEJTE KRABICI OD VÝROBKU, NÁVOD K POUŽITÍ A ÚČTENKU NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.

EasySpair je souprava kompresoru a 500 ml těsnící hmoty typu „ventil pryč“, která umožňuje jak huštění tak i opravu pneumatiky na cestě - je to perfektní kombinace.

Jednoduchým způsobem dočasně opravíte defekt (průraz pneumatiky) a rychle jste opět mobilní. Tento způsob je nejen jednodušší a rychlejší než výměna kola – ale je také bezpečnější, protože nemusíte auto zvedat heverem ani zápasit se zataženými a zarezlými šrouby zatímco Vás jiná vozidla nebezpečně míjejí.

Těsnící hmota pro pneumatiky je založena na technologii mikrovláken a nabízí spolehlivé utěsnění průrazů způsobených předměty do 10 mm. Ventilová vložka musí být vymontována před aplikováním těsnící hmoty. Proto čepička nádoby také slouží jako nástroj k vymontování ventilové vložky předtím, než do pneumatiky ručně vtlačíte těsnící hmotu obsaženou v nádobce.

S AirMan kompresorem Compact je jednoduché pravidelně udržovat Vaše pneumatiky správně nahuštěné. V přístroji je vestavěn tlakoměr, který umožní přesné odečtení tlaku pneumatiky. Když budete udržovat doporučený tlak pneumatik, zvýšíte tím bezpečnost, ušetříte peníze za palivo, zažijete bezpečnější a příjemnější jízdu a současně prodloužíte životnost pneumatik.

Jako bonus přichází AirMan Compact kompresor s třemi multifunkčními adaptéry pro pneumatiky jízdních kol, sportovní míče a nafukovací hračky.



ZAMĚŘENO NA VÝROBKY




POUŽITÍ

Pneumatika jízdního kola (průměrná velikost městského kola): 4 bary (56 PSI) za 1 minutu

Pneumatika malého vozu (25 litrů): 2,5 baru (36 PSI) za 6,5 minuty

Pneumatika středního vozu (36 litrů): 2,5 baru (36 PSI) za 8,5 minuty



POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SOUPRAVY

1. Vysokotlaký vzduchový kompresor
2. Vestavěný tlakoměr
3. On/Off (I/O) spínač
4. Uskladnění adaptérů
5. Tlaková hadička
6. 12V napájecí kabel se zástrčkou
7. Adaptér pro nafukování hraček
8. Adaptér pro míče
9. Adaptér pro jízdní kola
10. 500 ml nádobka s těsnící hmotou „ventil pryč“

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!