






HOW TO USE / POUŽITÍ / POUŽÍVANIE
UŻYTKOWANIE / HASZNÁLAT



SPECIFICATIONS

- Impedance: 32 Ω
- Frequency response: 20 - 20 000 Hz
- Maximum input power: 100 mW
- Sensitivity: 105 $\pm$ 4 dB
- Cable Length: 1,2 m (approx.)
- Connector: 3,5 mm stereo Jack

WARNING



**HIGH VOLUME MAY AFFECT
YOUR HEARING.**



**For traffic safety, do not use
while driving or cycling.**

**We reserve the right to change technical
specifications.**

**DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC
EQUIPMENT (APPLICABLE IN THE EUROPEAN
UNION AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES WITH
SEPARATE COLLECTION SYSTEMS)**



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**SPECIFIKACE**

- Impedance: 32 Ω
- Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz
- Maximální příkon: 100 mW
- Citlivost: 105 $\pm$ 4 dB
- Délka kabelu: 1,2 m (přibližně)
- Konektor: 3,5 mm stereo Jack

VAROVÁNÍ

**VYSOKÁ HLASITOST MŮŽE
POŠKODIT VÁŠ SLUCH.**



**Z důvodu bezpečnosti
nepoužívejte sluchátka při řízení
nebo při jízdě na kole.**

**Změna technické specifikace výrobku
vyhrazena výrobcem.**

**LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO ELEKTRICKÉHO
ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ (PLATNÉ EVROPSKÉ
UNII A V DALŠÍCH EVROPSKÝCH STÁTECH
UPLATŇUJÍCÍCH ODDĚLENÝ SYSTÉM SBĚRU)**



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného

místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gogen.cz

ŠPECIFIKÁCIA

- Impedancia: 32 Ω
- Frekvenčný rozsah: 20 - 20 000 Hz
- Maximálny príkon: 100 mW
- Citlivosť: 105 $\pm$ 4 dB
- Dĺžka kábla: 1,2 m (približne)
- Konektor: 3,5 mm stereo Jack

VAROVANIE

**VYSOKÁ HLASITOSŤ MÔŽE
POŠKODIŤ VÁŠ SLUCH.**



**Z dôvodu bezpečnosti
nepoužívajte slúchadlá
pri riadení alebo pri jazde
na bicykli.**

**Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu
technickej špecifikácie výrobku.**

**LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A PRÍSTRO-
JOV (VŤAHUJE SA NA EURÓPSKU ÚNIU
A EURÓPSKE KRAJINY SO SYSTÉMAMI ODDĚ-
LENÉHO ZBERU)**



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej

likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnější informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.gogen.sk

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!