

# NÁVOD K OBSLUZE

Přeloženo z anglického originálu 2020

## VeGA Xtrem Cross 1000

## VeGA Xtrem Cross 1000 Plus

Dopravní prostředek s elektrickým motorem



**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE. JE NEZBYTNĚ NUTNÉ  
ŘÍDIT SE BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY!  
NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKUNŮ MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÝM ÚRAZŮM!  
PEČLIVĚ USCHOVEJTE TENTO NÁVOD!**

# Obsah

---

Obsah	Strana
1. Úvod.....	2
2. Rozsah dodávky.....	3
3. Technická data.....	3
4. Bezpečnostní pokyny.....	4
4.1 Účel použití.....	4
4.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	4
4.3 Jak používat nabíjecí zařízení.....	5
5. Popis částí.....	6
6. Montáž.....	7
7. Nastavení.....	10
8. Baterie.....	11
9. Obsluha.....	12
10. Řízení.....	13
11. Servis a údržba.....	14
12. Skladování.....	15
13. Balení.....	16
14. Záruka.....	16
15. EU Prohlášení o shodě.....	<b>Chyba! Záložka není definována.</b>
16. EU- Declaration of Conformity.....	<b>Chyba! Záložka není definována.</b>

## 1. Úvod

---

Gratulujeme k vašemu novému dopravnímu prostředku. Abyste předešli jeho poškození a fyzickým zraněním způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze před prvním použitím. Je důležité, abyste pochopili a dodržovali pokyny v této příručce.

Užijte si Váš nový inovativní prostředek.

## 2. Rozsah dodávky

1. 1x Elektrická koloběžka
2. 1x 36V baterie
3. 1x Vidlice (nastavitelná)
4. 1x Sedadlo (výškově nastavitelné)
5. 2x Klíč zapalování
6. 1x Sada nářadí
7. 1x Nabíječka
8. 1x Uživatelský návod



## 3. Technická data

<b>Motor:</b>	1000Watt
<b>Chladicí systém:</b>	chlazení vzduchem
<b>Baterie:</b>	36V/15Ah Li-ion
<b>Nabíječka:</b>	42V/1,5 Ah (doba nabíjení 6-8 hodin)
<b>Nosnost:</b>	max. 120 kg
<b>Rychlost:</b>	regulace ovladačem 1. rychlost do 5km/h 2. rychlost do 30km/h
<b>Dojezd:</b>	přibližně 35km (viz „i“)
<b>Přední brzda:</b>	kotoučová brzda
<b>Zadní brzda:</b>	kotoučová brzda
<b>Přední zavěšení:</b>	odpružená vidlice
<b>Zadní zavěšení:</b>	dvojitý tlumič
<b>Světlo:</b>	ano přední/zadní (model Plus)
<b>Display:</b>	ano (model Plus)
<b>Přední pneumatika:</b>	vnější průměr 14“ (36 cm) // rozměr pneu.2.75 -10 průměr ráfku 10“
<b>Zadní pneumatika:</b>	vnější průměr 14“ (36 cm) // rozměr pneu.2.75 -10 průměr ráfku 10“
<b>Rozměry:</b>	132x25x114cm(LxWxH)
<b>Výška sedadla:</b>	80 – 94cm (nastavitelná)
<b>Celková váha:</b>	43kg



**Doporučení:** Dojezd a rychlost závisí na váze uživatele, okolní teplotě, stylu řízení a povrchu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!