

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



PODSVÍCENÁ KLÁVESNICE CI-45

1 Specifikace

- Klasické rozvržení kláves
- Multimediální funkce kláves F1-12 aktivované kombinací s klávesou Fn
- Modré podsvícení
- Snadná a rychlá instalace
- Kompatibilní s většinou operačních systémů
- USB rozhraní 1.1 a vyšší
- Délka kabelu: 140 cm
- Kód: CI-45

2 Instalace

Zasuňte USB kabel do volného USB portu počítače a vyčkejte na dokončení instalace ovladačů.

3 Tlačítko podsvícení

Pro zapnutí a vypnutí podsvícení klávesnice je v pravém horním rohu umístěno tlačítko označené popiskem **LED ILLUMINATION** (viz. obrázek).



4 Multimediální funkce

Klávesnice je vybavena multimediálními funkcemi, které jsou umístěny na funkčních klávesách (F1-F12). Pro použití multimediálních funkcí je nutné držet klávesu Fn, které je umístěné mezi levým **CTRL** a **ALT**.

F1 Přehrávač

F5 Předchozí stopa

F9 Prohlížeč

F2 Snížit hlasitost

F6 Další stopa

F10 E-mailový klient

F3 Zvýšit hlasitost

F7 Přehrát/Pauza

F11 Tento počítač

F4 Přehrát/Pauza

F8 Stop

F12 Oblíbené

UPOZORNĚNÍ: Chování multimediálních funkcí závisí na použitém operačním systému.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!